

BOMBAS DE
VACÍO CON
FUNCIONAMIENTO
POR AGUA



CLÁSICO

Bombas de vacío dentales con funcionamiento por agua ClassicSeries® de Midmark

Las bombas de vacío con funcionamiento por agua ClassicSeries® de Midmark reúnen las mejores características y las tecnologías más efectivas en un producto integral. Estas bombas de vacío satisfacen las expectativas de aquellos que han aprendido a respetar los más altos estándares creados por las bombas de vacío con funcionamiento por agua de las marcas Apollo y Matrx, que ofrecen las siguientes características:

- Desempeño efectivo de alta potencia
- Construcción duradera de bronce de aluminio
- Exclusivo reciclaje de agua interno
- Válvula de desviación para reciclaje de agua
- Estándar de silenciadores que atenúan el sonido
- Cumplimiento con el nivel 3 de la NFPA 99C
- Clasificación UL/CUL
- Prueba de funcionamiento a largo plazo al 100 %

Cuando se trata de seleccionar una bomba de vacío dental con funcionamiento por agua, Midmark es la opción natural. Las bombas de vacío ClassicSeries® se originan a partir de las bombas de vacío con funcionamiento por agua Apollo y Matrx, marcas que han proporcionado años de desempeño efectivo en bombas de vacío a cientos de odontólogos satisfechos.

Las bombas de vacío dentales con funcionamiento por agua ClassicSeries® incorporan muchas de las mismas características valiosas que presentaban sus antecesores. El reciclaje de agua estándar interno es un diseño exclusivo que contribuye a minimizar el consumo de agua potable, lo que permite ahorrar más de tres veces la cantidad de agua potable consumida en comparación con los aspiradores que no reciclan el agua. Además, se implementa una valiosa válvula de desviación en el reciclador de agua para brindar protección contra los efectos perjudiciales de los depósitos minerales de agua.

El bronce de aluminio, calificado como un material más resistente que el acero inoxidable (Escala de dureza Brinell), se usa de manera exclusiva para garantizar que las bombas de vacío con funcionamiento por agua ClassicSeries® funcionen durante muchos años. Los ejes del motor de acero inoxidable y los motores de alto rendimiento de 1HP/2HP garantizan fuerza y confiabilidad adicionales. El voltaje dual (bombas de vacío de 1,25 HP) añade versatilidad y facilita la instalación en todos los consultorios odontológicos.


Además de las mejores características adoptadas de Apollo y Matrx, existen diversas características nuevas que posicionan a ClassicSeries® por encima de la competencia. La distribución y

el diseño de los componentes se han simplificado y reorganizado para permitir que la instalación y el servicio de mantenimiento sean extremadamente fáciles y convenientes. Desde la distribución estratégicamente diseñada de la instalación de la bomba de vacío doble para usar del lado izquierdo y del lado derecho, hasta los convenientes paneles eléctricos frontales de acceso total, las bombas de vacío dentales con funcionamiento por agua ClassicSeries®, definitivamente, elevan el estándar en cuanto a adaptación, terminación y capacidad de servicio.

Puede confiar en las bombas de vacío dentales con funcionamiento por agua ClassicSeries® de Midmark. Son eficaces, seguras y confiables.



* 2.000 horas al año; 218.040 litros/año (galones/año) (con funcionamiento por agua); 65.412 litros/año (galones/año) (con funcionamiento por agua y reciclador)



El colector de entrada rediseñado permite un flujo de aire suave y una mayor eficiencia.



Los interruptores de encendido/apagado separados del modelo doble y los medidores de hora proporcionan versatilidad operativa.



Las conexiones de manguera de acoplamiento rápido permiten que el servicio se realice sin el uso de herramientas. La válvula de desviación del reciclador de agua proporciona una protección adicional contra los depósitos minerales de agua.

Especificaciones

Modelo	N.º máx. de usuarios	N.º de bombas de vacío	Potencia total	Bomba de vacío (pulgada de mercurio)	Voltaje	Amperaje (por VCA)	Reciclaje de agua	Dimensiones generales Largo x Ancho x Profundidad	Peso de envío (kg/lb)
CV3	3	1	1,25	hasta 30,5 cm (12 in)	115/208-230	15/7,5	No	38,1 cm x 30,5 cm x 33 cm (15 in x 12 in x 13 in)	31,7 / 70
CV3R	3	1	1,25	hasta 30,5 cm (12 in)	115/208-230	15/7,5	Sí	38,1 cm x 30,5 cm x 33 cm (15 in x 12 in x 13 in)	31,7 / 70
CV5	5	1	2	hasta 30,5 cm (12 in)	208-230	7,5	No	43,2 cm x 30,5 cm x 33 cm (17 in x 12 in x 13 in)	34,5 / 76
CV5R	5	1	2	hasta 30,5 cm (12 in)	208-230	7,5	Sí	43,2 cm x 30,5 cm x 33 cm (17 in x 12 in x 13 in)	34,5 / 76
CV6	6	2	2,5	hasta 30,5 cm (12 in)	115/208-230	15/7,5	No	47 cm x 64,8 cm x 50,8 cm (18,5 in x 25,5 in x 20 in)	85,3 / 188
CV6R	6	2	2,5	hasta 30,5 cm (12 in)	115/208-230	15/7,5	Sí	47 cm x 64,8 cm x 50,8 cm (18,5 in x 25,5 in x 20 in)	85,3 / 188
CV10	10	2	4	hasta 30,5 cm (12 in)	208-230	7,5	No	47 cm x 64,8 cm x 50,8 cm (18,5 in x 25,5 in x 20 in)	94,3 / 208
CV10R	10	2	4	hasta 30,5 cm (12 in)	208-230	7,5	Sí	47 cm x 64,8 cm x 50,8 cm (18,5 in x 25,5 in x 20 in)	94,3 / 208

*Evacuador de alto volumen (HVE) = 1 usuario de la bomba de vacío. Eyector de saliva (SE) = 0,5 usuarios de la bomba de vacío.
 Depurador de N₂O = 0,5 usuarios de la bomba de vacío

Garantía

- Garantía del producto de 5 años/10.000 horas

Cumple con el nivel 3 de la NFPA 99C



Limpiador de sistemas de bombas de vacío Precision Clense Plus



Mantenga su bomba de vacío completamente limpia, desinfectada de manera natural y libre de olores.

Dispos-A-Bowl



La manera más rápida y segura de desechar los filtros y desperdicios de la bomba de vacío.

Separadores de aire y agua



Silenciador/separador de agua y aire para bombas de vacío simples y dobles.

Midmark es una compañía certificada por las normas ISO 13485 e ISO 9001.

Para obtener más información o una demostración, comuníquese con su distribuidor de productos Midmark o llame al: 1-800-MIDMARK Fax: 1-877-725-6495
 Fuera de los Estados Unidos, llame al teléfono: 1-937-526-3662 Fax: 1-937-526-8214
 o bien visite midmark.com.

© 2007 Midmark Corporation
 60 Vista Drive P.O. Box 286 Versailles, Ohio 45380-0286
 Los productos están sujetos a cambios para mejoras sin previo aviso
 Litográfica en EE. UU. 007-0974-00 Rev. A1 (6/12)



Because we care.